

Garant

Skaitmeninis 3D matuoklis su keičiamu liestuko antgaliu (Ø 4 mm), Koto Ø: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359501 16
GTIN	4067263141006
Produktų klasė	31T

Aprašymas

Modelis:

- **Didelis tikslumas ir linijiškumas. Tinka detalių matavimui ir viso darbinio ploto matavimui.**
- **Autonominis valdymas.**
- **Gerai įskaitoma ir suprantama informacija dėl kombinuoto indikatoriaus: Skaitmeninis ekranas rodo tikslias matavimo vertes.**
- **LED rodo jutiklio būseną žaliai = 0,000 (žalias LED mirksi dinamiškai, kai artėjama prie nulinio taško, o pasiekus jį sustoja), raudona = viršijimas.**
- **Patogus ir paprastas sukimosi reguliavimas.**
- **Platus diapazonas visomis kryptimis (x, y, z : 6 mm).**
- **Kompaktiškas metalinis korpusas**
- **Nustatyta lūžio vieta**
- **Atsparu dulkėms ir drėgmei (IP67)**
- **Skaitymo perjungimas 0,005/0,001**

Paskirtis:

Tikslus prietaisas frezavimo ir elektroerozinėms staklėms. Detalės nulinio taško nustatymui, ilgio, kiauromės centro ir briaunų matavimui. Tekinimo staklių įrankių ilgio nustatymas, tekinimo įrankių nustatymas pagal tekinimo centrą (jutiklinis elementas).

Tiekimo sudėtis:

Su baterija CR2 ir keičiamu liestuku Nr. 359505 dyd. 4.

Pastaba:

tinkami jutikliniai antgaliai Nr. 359505.

Techninis aprašymas

Matavimo tikslumas	< 0,01 mm
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio)	130 mm
Korpuso gylis	39 mm
Korpuso plotis	67 mm
Svoris	0,42 kg
Atsarginis keičiamas antgalis	359505 4
Korpuso ilgis	55,5 mm
Reguliavimo eiga	± 0,4 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Padalos vertė	0,005/0,001 mm
Koto Ø	16 mm
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje	6 mm
laisvas matavimo antgalio ilgis	40 mm
Produkto rūšis	Liestukas