

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	33 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525M16
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Svirtis	259015 12
Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Svirties varžtas	259018 11
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1606..
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11