

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/09mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Produktų klasė	21T

Aprašymas

Modelis:

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Atraminė plokštelė	259031 27
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Svirtis	259015 10
Laikiklio ISO kodas	A25R PCLNR/L09
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm

Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirties varžtas Tipas 12	259018 12
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Svirtis Tipas 11	259015 11
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500