

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Koto dydis	32 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Svirtis	259015 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1606..
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 3232P16
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Svirtis Tipas 12	259015 12
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4