

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8430, Pavadinimas, tipas W83: 39-210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236537 39-210
GTIN	4047109206779
Produktų klasė	24Q

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

**Pastaba:**

**Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Skirta tik KUB Centron Powerline.**

Tipas: ST1400

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 110508

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	39-210
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 110508
Kietlydinys	BK8430
Tipas	ST1400

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		