



Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421573 75-100
GTIN	4550501379700
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslūs mikrometrai. Patogesnis valdymas viena ranka, sumažinus korpusą. Didesnis ekranas geresniam matomumui. „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį.

Kombinuota terkšlė (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

Tolerancijos įvertinimo ir skaičiavimo funkcija, užtikrinanti didesnę efektyvumą. Patikimi matavimai dėl įspėjimo funkcijos, jei padavimo greitis yra per didelis. Kalibravimo grafiko įspėjimas, kai kalibravimas turi būti atliktas.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40 % dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Nuo dyd. 25–50 1 etalonas.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497447.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
IP apsaugos klasė	IP 65

Sraigto Ø	6,35 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Serija	QuantuMike
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Padalos vertė	0,001 mm
Sraigto žingsnis	2 mm
Kalibravimas	B2
Matavimo nuokrypis E MPE	±2 µm
Norma	ISO 3611
Terkšlė	taip
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/421573-75-100>