

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Laikiklio ISO kodas	A40T PCLNR/L12
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500