

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/12mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Produktų klasė	21T

Aprašymas

Modelis:

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R PCLNR/L12
Svirties varžtas	259018 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm

Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500