



Juostinė spausdintuvo kasetė su poliesteriu, Tipas: W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085519 W
GTIN	3026980930974
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

D1 spausdinimo juostos buvo specialiai sukurtos „LabelManager™“ ir „LabelWriter™ Duo“ ženklinimo prietaisams, pasižymintios našumu bei įvairove, kurių reikia daugeliui ženklinimo užduočių. Jie prilimpa prie beveik visų švarių, lygių paviršių, įskaitant plastiką, popierių, metalą, medieną ir stiklą, ir turi lengvai nuimamą galinę dalį lengvam priklijavimui. D1 spausdinimo juostos yra universalios, patvarios, plataus pločio ir spalvų asortimento, todėl galite lengvai organizuoti darbą namuose ir biure.

Tiekimo sudėtis:

10 × juostinių kasečių 12 mm × 7 mm su poliesteriu.

Techninis aprašymas

šrifto spalva	juoda
Dėžės turinys	10 vnt,
Spausdintuvo juostelės ilgis	7 m
Juostos spalva	baltas
Spausdintuvo juostelės plotis	12 mm
Juostos medžiaga	Poliesteris

Duomenų lapai

Darbinė temperatūra	-18 - 90 °C
Etiketės spalva	baltas
Produkto rūšis	Spausdintuvo kasetė