

DYMO**Juostinė spausdintuvo kasetė su poliesteriu W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085551 W
GTIN	3026980930981
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

D1 spausdinimo juostos buvo specialiai sukurtos „LabelManager™“ ir „LabelWriter™ Duo“ ženklavimo prietaisams, pasižyminčios našumu bei įvairove, kurių reikia daugeliui ženklavimo užduočių. Jie prilimpa prie beveik visų švarių, lygių paviršių, įskaitant plastiką, popierių, metalą, medieną ir stiklą, ir turi lengvai nuimamą galinę dalį lengvam priklijavimui. D1 spausdinimo juostos yra universalios, patvarios, plataus pločio ir spalvų asortimento, todėl galite lengvai organizuoti darbą namuose ir biure.

Tiekimo sudėtis:

10 × juostinių kasečių 19 mm × 7 mm su poliesteriu.

Techninis aprašymas

Spausdintuvo juostelės plotis	19 mm
Juostos medžiaga	Poliesteris
Spausdintuvo juostelės ilgis	7 m
šrifto spalva	juoda
Etiketės spalva	baltas
Juostos spalva	baltas

Dėžės turinys	10 vnt,
Darbinė temperatūra	-18 - 90 °C
Produkto rūšis	Spausdintuvo kasetė