


 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8430, Pavadinimas, tipas W83: 13-030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236535 13-030
GTIN	4047109199842
Produktų klasė	24Q

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.

Naudojant su KUB Quatron® 235500 – 235505 pastūmą reikia sumažinti per pusę.

Tipas: ST1400

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 050204

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,12 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	13-030
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204
Serija	KUB Quatron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Kietlydinys	BK8430
Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		