

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirties varžtas	259018 2
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 2525M12
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2