

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250019 32/19 |
| GTIN | 4045197650047 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Galvutės ilgis L_1 | 40 mm |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 7 |
| Svirties varžtas | 259018 13 |
| Svirtis | 259015 13 |
| Plokštelės dydis | 19 mm |
| Laikiklio ISO kodas | PCLNR/L 3232P19 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1906.. |
| Koto dydis | 32 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 40 mm |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 5 |
| Atraminė plokštelė | 259031 36 |
| Bendras ilgis L | 170 mm |
| Serija | QuickTurn |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |

| | |
|------------------------|---|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7 | 259044 7 |
| Svirtis Tipas 13 | 259015 13 |
| Atraminė plokštelė Tipas 36 | 259031 36 |
| Svirties varžtas Tipas 13 | 259018 13 |