

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 50/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 2
Laikiklio ISO kodas	A50U PCLNR/L12
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	63 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	48 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500