

**KOMET® keičiama plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W83: 23-000****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236560 23-000 |
| GTIN             | 4047109074439 |
| Produktų klasė   | 24Q           |

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

**Pastaba:**

**Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!**

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 07T308

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Pavadinimas                               | 23-000       |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308  |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4            |
| Kietlydinys                               | BK6115       |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tipas          | Ketus (G) |
| Ašmenys        | HM        |
| Produkto rūšis | Gręžimas  |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 160 m/min      | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 130 m/min      | P         |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka | 60 m/min       | H         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 200 m/min      | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |                |           |