

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Produktų klasė	21T

**Aprašymas****Modelis:**

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A40T PCLNR/L12
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirtis	259015 2
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500