

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A40T PCLNR/L16
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Atraminė plokštelė	259031 35
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Svirtis	259015 12
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Svirties varžtas	259018 11
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1606..
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirtis Tipas 12	259015 12
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500