

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 50/12mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Produktų klasė	21T

## Aprašymas

**Modelis:**

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

## Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 2
Laikiklio ISO kodas	A50U PCLNR/L12
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	35 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	48 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500