

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 50/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklių rinkinys	259044 6
Svirtis	259015 12
Plokštelės dydis	16 mm
Svirties varžtas	259018 11
Atraminė plokštelė	259031 35
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Laikiklio ISO kodas	A50U PCLNR/L16
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	35 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1606..
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	48 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Svirtis Tipas 12	259015 12
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500