

**Kilpa, oranžinė 10000 kg, Darbinės dalies ilgis: 1,5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086285 1,5
GTIN	2050001735911
Produktų klasė	08Z

**Aprašymas****Modelis:**

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

**Paskirtis:**

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

**Pastaba:**

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

**Techninis aprašymas**

Apimtis	3 m
Darbinės dalies ilgis	1,5 m
Kilpos plotis	91 mm
Apkrova tiesioginė WLL	10000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL	8000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7°	20000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° – 45°	14000 kg
Apkrova dviguba WLL 45° – 60°	10000 kg
Produkto rūšis	Apvali kilpa