

**KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W83: 18-210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Produktų klasė	24Q

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: Al

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 060306

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,16 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	18-210
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 060306
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK7710

Tipas	Al
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
CuZn	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		