


 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W83: 32-130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236576 32-130
GTIN	4047109229600
Produktų klasė	24Q

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tipas: Inox

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 090408

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	32-130
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 090408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK7935
Tipas	Inox

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		