


 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8430, Pavadinimas, tipas W83: 44-030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Produktų klasė	24Q

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

**Pastaba:**

**Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Naudojant su KUB Quatron® 235500 – 235505 pastūmą reikia sumažinti per pusę.

Tipas: ST1400

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 120508

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	44-030
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK8430

Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		