



**KOMET KUB Pentron®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 4xD, Ø DC m7: 21mm



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236601 21     |
| GTIN             | 4047109181168 |
| Produktų klasė   | 24P           |

## Aprašymas

### Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Kiaurymės tolerancija:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

### Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

### Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

### Pastaba:

Tipas 2xD ir 3xD su ABS<sup>®</sup> kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

|  |                      |
|--|----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 07T208 20-...   |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Koto $\varnothing D_s$                 | 25 mm                |
| Naudingasis ilgis $L_1$                | 84 mm                |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 1                                   |
| Koto ilgis L <sub>s</sub>                               | 56 mm                               |
| Serija  | KUB Pentron®                        |
| Nominalus Ø D   | 21                                  |
| Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>                            | 103 mm                              |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D                                 |
| Kotas   | ISO 9766                            |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas centravimas                 |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotai apvalus                     |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas paketais           |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Vidinis aušinimas                                       | taip                                |
| Pjovimo technika  | HPC                                 |
| Produkto rūšis  | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2                          | 239652 6IP2 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm           | 211750 1,0  |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP  |