



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 4xD, Ø DC m7: 21,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236601 21,5 |
| GTIN | 4047109181526 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2xD ir 3xD su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 88 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 07T208 20-... |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Koto $\varnothing D_s$ | 25 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto ilgis L _s | 56 mm |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nominalus Ø D | 21,5 |
| Coliniamis Ø | 27/32 in |
| Iškyšos ilgis L _A | 107 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4xD |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP |