

**Garant**
**VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 20mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239730 20     |
| GTIN             | 4045197576071 |
| Produktų klasė   | 23A           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

**Kiaurosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 16 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_1$ : 14 mm

Galvutės ilgis l: 26 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 8

Pastūma f INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,4 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Pjovimo briaunos ilgis $l_1$ | 14 mm |
|------------------------------|-------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Galvutės ilgis l                       | 26 mm                    |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,4 mm/aps,              |
| Laikiklio dydis                        | 16 mm                    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 8                        |
| Nominalus Ø D                          | 20 mm                    |
| Rakto dydis                            | 13 mm                    |
| Serija                                 | TopCut                   |
| Danga                                  | TiAlN                    |
| Ašmenys                                | VHM                      |
| Norma                                  | Gamykliniai standartai   |
| Gręžimo tolerancija                    | H7                       |
| Naudojama, kai gręžimo tipas           | kai kiaurymė atvira      |
| Pjovimo technika                       | HPC                      |
| Vidinis aušinimas                      | taip                     |
| Pusiau standartinis                    | taip                     |
| tinkamas laikiklis                     | GARANT TopCut            |
| Produkto rūšis                         | Pjovimo galvutė plėtimui |

## Vartotojo duomenys

|                             | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 30 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 25 m/min       | M         |
| Alyva                       | tinka     |                |           |
| drėgnas, maks.              | tinka     |                |           |