

Garant**Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239740 16
GTIN	4045197596222
Produktų klasė	23A

Aprašymas**Modelis:**

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms Ø: 17,21 - 21,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø: 21,21 - 25,2 mm

Bendras ilgis L: 108 mm

Naudingasis ilgis L₁: 65 mm

Koto Ø D₅h6: 20 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 15 Nm

Techninis aprašymas

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø	21,21 - 25,2 mm
Koto Ø D ₅ h6	20 mm
tinka kiaurosioms kiaurymėms Ø	17,21 - 21,2 mm
Naudingasis ilgis L ₁	65 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Bendras ilgis L	108 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis