

**Garant****VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239730 11
GTIN	4045197575982
Produktų klasė	23A

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

**Kiaurosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 10 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_1$ : 10 mm

Galvutės ilgis l: 20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Pastūma f INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Laikiklio dydis	10 mm
-----------------	-------

Pjovimo briaunos ilgis $l_1$	10 mm
Pastūma $f$ INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Galvutės ilgis $l$	20 mm
Nominalus $\varnothing D$	11 mm
Pjovimo briaunų skaičius $Z$	6
Rakto dydis	8 mm
Serija	TopCut
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis	taip
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		