

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239740 20
GTIN	4045197700315
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuoju cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing : 21,21 - 26,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing : 25,21 - 30,2 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Naudingasis ilgis L₁: 78 mm

Koto \varnothing D₅h6: 25 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 20 Nm

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	78 mm
Koto \varnothing D ₅ h6	25 mm
tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing	21,21 - 26,2 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing	25,21 - 30,2 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	20 Nm
Bendras ilgis L	140 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis