

Garant**VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239730 12 |
| GTIN | 4045197575999 |
| Produktų klasė | 23A |

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga ≤ 5 µm (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 10 mm

Pjovimo briaunos ilgis l_1 : 10 mm

Galvutės ilgis l: 20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|-------|
| Galvutės ilgis l | 20 mm |
|------------------|-------|

| | |
|--|--------------------------|
| Laikiklio dydis | 10 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis l_1 | 10 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Nominalus $\varnothing D$ | 12 mm |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,2 mm/aps, |
| Rakto dydis | 8 mm |
| Serija | TopCut |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Gręžimo tolerancija | H7 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo technika | HPC |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pusiau standartinis | taip |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | M |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |