



## LED apžiūros šviestuvas su baterija, Šviestuvo galvutės Ø: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081421 25
GTIN	2050001694911
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš **masyvaus aliuminio**, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams. 1× apžiūros veidrodis INOX 40×65 mm.

### Techninis aprašymas

Baterijos tipas	LR6
Šviesos srautas	180 lm
Įmontuotų baterijų Nr.	081559 LR6
ATEX zona	Nera
Bendras ilgis	600 mm
Baterijų kiekis	2
Galvos Ø	25 mm
Maitinimas	Baterijų veikimas

Apšvietimo kampas	100 laipsniai
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė

---

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas SL760	081560 SL760
Magnetinis cokolis	081413
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Veidrodžių rinkinys LED patikros / dirbtuvių šviestuvams2 vnt.	081427