

**Garant**
**Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas, Tipas: 10**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239745 10
GTIN	4045197593238
Produktų klasė	23A

**Aprašymas**
**Modelis:**

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms Ø: 10 - 12,7 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø: 14 - 16,2 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 65 mm

Koto Ø D<sub>5</sub>h6: 16 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 5 Nm

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	65 mm
tinka kiaurosioms kiaurymėms Ø	10 - 12,7 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø	14 - 16,2 mm
Koto Ø D <sub>5</sub> h6	16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	120 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis