

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas, Tipas: 12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239745 12
GTIN	4045197593245
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms Ø: 12,71 - 17,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø: 16,21 - 21,2 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Naudingasis ilgis L₁: 87 mm

Koto Ø D₅h6: 16 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 10 Nm

Techninis aprašymas

Koto Ø D ₅ h6	16 mm
Naudingasis ilgis L ₁	87 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø	16,21 - 21,2 mm
tinka kiaurosioms kiaurymėms Ø	12,71 - 17,2 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Bendras ilgis L	140 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis