

**Garant**
**Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas, Tipas: 20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239745 20
GTIN	4045197593269
Produktų klasė	23A

**Aprašymas**
**Modelis:**

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosiosms kiaurymėms Ø: 21,21 - 26,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø: 25,21 - 30,2 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 138 mm

Koto Ø D<sub>5</sub>h6: 25 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 20 Nm

**Techninis aprašymas**

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø	25,21 - 30,2 mm
Koto Ø D <sub>5</sub> h6	25 mm
tinka kiaurosiosms kiaurymėms Ø	21,21 - 26,2 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	138 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	20 Nm
Bendras ilgis L	200 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis