

**Garant****VHM plėtimo galvutė HPC H7, plienas Aklinoji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 22mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239725 22     |
| GTIN             | 4045197575920 |
| Produktų klasė   | 23A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

**Paskirtis:**

**Aklinosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + I (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 16 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_1$ : 14 mm

Galvutės ilgis I: 26 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 8

Pastūma f plienui  $< 1100 \text{ N/mm}^2$ : 1,2 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
|----------------------------|---|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Galvutės ilgis l                           | 26 mm                           |
| Pjovimo briaunos ilgis l <sub>1</sub>      | 14 mm                           |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm/aps,                     |
| Laikiklio dydis                            | 16 mm                           |
| Nominalus Ø D                              | 22 mm                           |
| Rakto dydis                                | 13 mm                           |
| Serija                                     | TopCut                          |
| Danga                                      | TiAlN                           |
| Ašmenys                                    | VHM                             |
| Norma                                      | Gamykliniai standartai          |
| Gręžimo tolerancija                        | H7                              |
| Naudojama, kai gręžimo tipas               | kai kiaurymė aklyna arba atvira |
| Pjovimo technika                           | HPC                             |
| Vidinis aušinimas                          | taip                            |
| Pusiau standartinis                        | taip                            |
| tinkamas laikiklis                         | GARANT TopCut                   |
| Produkto rūšis                             | Pjovimo galvutė plėtimui        |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 120 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 120 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 120 m/min      | P         |
| Ketus                           | tinka     | 80 m/min       | K         |
| GGG                             | tinka     | 60 m/min       | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka     |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka     |                |           |

