



KOMET® REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 Kermetas ASG3000, DST, Nominalus Ø D: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239811 30
GTIN	4047109236615
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, **nušlifotos suleidimui H7.**

Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu 45° ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis l_1	6 mm
Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
skirta Nr. 239880 – 239940	27–34,99
Galvutės ilgis l	25 mm

Duomenų lapai

Nominalus Ø D	30 mm
Danga	DST
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
GGG	ribotai tinka	140 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		