



Darbinių patalpų šviestuvas Planonlight LED, Naudojama galia: 33W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081350 33
GTIN	2050001688934
Produktų klasė	04E

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška darbo patalpų lempa su naujausia LED technologija. Kone **dvigubas šviesos stiprumas**, lyginant su kitomis apšvietimo sistemomis, nustačius **didžiausią kontūrų bei kontrasto lygį**.
Dėl **minimalaus 28 mm konstrukcinio aukščio** PLANONLIGHT LED puikiai taupo vietą ir tinka naudoti bet kokio dydžio darbo patalpoje.

- **Itin ryškus apšvietimas per visą paviršių.**
- **Itin stiprus dienos šviesos apšvietimas, tačiau neakinantis ir nemirguliuojantis be stroboskopo efekto.**
- **Tolygiai pritemdoma (transformatorių komplekte nėra).**
- **Atspari (IP68) net nardinant į agresyvias emulsijas (IP69K).**
- **Paprastas valymas – lygus paviršius ir maža paviršiaus temperatūra (maks. 10°C virš aplinkos temperatūros).**
- **Visiškai nereikia techninės priežiūros.**
- **Sertifikuota pagal UL standartus – tinka naudoti visame pasaulyje.**
- **Paprasta papildymas priedais montuojant patiems.**
- **Prijungiama tiesiogiai M12 kištuku arba kartu tiekiamu prijungimo laidu.**

Funkcija:

IP69K: Yra apsauga nuo slėgio veikiamo vandens patekimo (atsparus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Darbinė įtampa 24 V DC – tiesiogiai prijungę prie tinklo įtampos (230 V/50 Hz), šviestuvą sugadinsite!

Prie tinklo įtampos junkite per transformatorių Nr. 081375.

Techninis aprašymas

Apšvietimo priemonės	LED modulis
Naudojama galia	33 W
Apšvietimo kampas fiksuotas	120 laipsniai
Šviesos srautas	3000 lm
Svoris	2900 g
Temperatūrų sritis	-20 - 55 °C
Bendras aukštis	28 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
Nominalioji įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
ATEX zona	Nera
Bendras ilgis	421 mm
Bendras plotis	171 mm
IP apsaugos klasė	IP 69K
Gamintojo pavadinimas	20293
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvus / šviestuvus staklėms

Priedai

PLANONLIGHT LED laikiklis su rutuliniu šarnyru	081380
Pritemdomas transformatorius 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformatorius, skirtas PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375