

Garant
CN. G 120404, Rūšis: HB7415


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB7415
GTIN	4045197662996
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 120404 HB7415 Kietlydinys: HB7415

Drožlialaužis: TIM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 70 m/min
Drožlialaužis	TIM
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,

Kietlydinys	HB7415
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui