



KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 Kermetas ASG4000, DST, Nominalus Ø D: 30 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239816 30 |
| GTIN | 4047109236608 |
| Produktų klasė | 27E |

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, **nušlifotos suleidimui H7**.

Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Geometrija **ASG4000** tiesiais dantimis su įpjovos kampu 25° .

Specialiai **kiaurosoms kiaurymėms pliene**.

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosoms kiaurymėms.**

Vidinis aušinimas: taip

skirta Nr. 239880 – 239940: 27–34,99

Pjovimo briaunos ilgis l_1 : 6 mm

Galvutės ilgis l : 25 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z : 6

Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,9 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| skirta Nr. 239880 – 239940 | 27–34,99 |
|----------------------------|----------|

| | |
|---|--------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Nominalus \varnothing D | 30 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,9 mm/aps, |
| Galvutės ilgis l | 25 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis l ₁ | 6 mm |
| Danga | DST |
| Gręžimo tolerancija | H7 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |