

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui