

Garant**CN. G 09T304, Rūšis: HU7305**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250150 HU7305
GTIN	4045197666505
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 09T304 HU7305 Kietlydinys: HU7305

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,1 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	AM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 600 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Kietlydinys	HU7305
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui