

**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SM

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui