

**CNMG 120408, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 CA6525 Kietlydinys: CA6525
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui