


CNMG 120404, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 180 - 590 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui