


**CNMG 120408, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui