


**CNMG 120404, Rūšis: CA6525**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MQ
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui