

**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	WP
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui