



Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 43mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085937 43
GTIN	4069515000017
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Techninis aprašymas

Aukštis	6 mm
Ø	43 mm
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Sriegis	M6
Aukštis su sriegiu	21 mm
Nominalioji sukibimo jėga	85 N
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis

Produkto rūšis

Plokščias magnetas