



**CNMG 120404, Rūšis: SW05**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui