

**Garant****Daugiafunkcis tepalas, Turinys (ml arba l): 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088025 20
GTIN	4069515000130
Produktų klasė	01L

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT universali alyva** idealiai tinka **tepimui, valymui ir apsaugai**. Dėl puikaus kapiliarinio veikimo ji prasiskverbia giliai į mažiausius tarpus, išlaisvina įsisenėjusius nešvarumus ir užtikrina kruopštų valymą. Tuo pačiu metu sudaro patikimą **tepimo plėvelę**, kuri **apsaugo nuo korozijos**, veiksmingai pašalina rūdis ir nedervėja. Šis universalus purškiklis idealiai tinka **dervingiems tepalams ir alyvai šalinti bei įvairiems komponentams tepti**. Be to, jis apsaugo nuo rūdžių ir nuotėkio srovių, todėl puikiai tinka įrankiams, staklėms, elektroninėms grandinėms ir varikliams. GARANT universali alyva **be rūgščių, silikono ir teflono**.

**Pastaba:**

GARANT universali alyva idealiai tinka granito plokštėms prižiūrėti ir yra visiškai veiksminga kartu su GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500) – specialia granito plokščių valymo priemone. Kartu jie siūlo optimalų valymo ir apsaugos sprendimą, kuris prailgina matavimo plokščių tarnavimo laiką ir padidina jų tikslumą.

**Techninis aprašymas**

Forma	skyst.
Užsiliepsnoj. temperat.	> 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C

## Duomenų lapai

Talpa	20 l
Modelis	Kanistras
Spalva	skaidri
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS08 kenksmingas sveikatai
Produkto rūšis	Universali alyva